



webertec ancorante EP

Ancorante chimico epossidico bi-componente con prestazione sismica di classe C2.

- Marcatura **ETA**
- Adatto ai più comuni supporti in edilizia anche in presenza di umidità.
- Facile da usare e rapido nel fissaggio.
- Senza stirene
- Elemento del sistema di consolidamento **webertec CFRP**

CAMPI DI IMPIEGO

Ancorante chimico epossidico bi-componente, adatto ai più comuni supporti murari in edilizia. E' idoneo per il fissaggio chimico di connettori entro fori praticati di adeguate dimensioni. Il prodotto può essere utilizzato su supporti asciutti e umidi. L'uso dell'ancorante avviene tramite pistola erogatrice, webertec pistola EP e beccuccio miscelatore.

webertec ancorante EP permette il fissaggio dei connettori in fibra di carbonio **webertec connettoreC**, per la realizzazione del sistema di consolidamento **webertec CFRP** con certificazione **CVT** in conformità alle NTC2018.

CONSUMO

es: foro da 2cmx30cm =c.a. 80-100ml

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	12 cartucce da 470ml con beccucci di miscelazione.
Durata del prodotto:	efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre, conservate all'asciutto e al riparo dal gelo.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA *

Tempo di indurimento:	Supporto°C - Tempo min:
	30°C - 12 ore
	25°C - 14 ore
	20°C - 16 ore
	10°C - 28 ore
	5°C - 41 ore

DATI TECNICI*

Temperatura di esercizio:	-40°C/+80°C
----------------------------------	-------------

Ciclo applicativo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Eseguire un pre foro dal diametro opportuno.
- Pulire accuratamente il pre foro con aria compressa e scovolino.

MODALITÀ APPLICATIVE

L'uso dell'ancorante avviene tramite pistola erogatrice e beccuccio miscelatore.

- Svitare il tappo della cartuccia ed avvitare il beccuccio miscelatore presente nella confezione.

- Inserire la cartuccia nella pistola erogatrice webertec pistola EP.
- Al primo utilizzo, scartare il prodotto per 10-15 cm



- Riempire la cavità con il prodotto, partendo dal fondo.
- Inserire il connettore, ruotandolo per aumentare la bagnabilità.
- Dopo l'uso, conservare la cartuccia con il beccuccio miscelatore inserito.

Per realizzare i sistemi di rinforzo webertec, consultare la scheda tecnica del sistema per i dati di progetto, la preparazione del supporto e l'installazione. In caso di dubbio contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Avvertenze e raccomandazioni

Prodotto per uso professionale.

Maneggiare con attenzione, indossare i dispositivi di protezione individuali DPI

Conservare in luogo protetto dalle condizioni ambientali.

Voce di Capitolato

Ancorante chimico epossidico senza stirene dalle prestazioni sismiche C2 per interventi strutturali e dotato di marcatura CE in accordo al Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011,(tipo webertec ancorante EP della Saint-Gobain Italia S.p.A.). Da utilizzarsi per il fissaggio di connettori per l'ancoraggio di sistemi di consolidamento.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.